

技术数据表

指示灯

配件编号: 50130482

P45-V1-B-DS-C

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



图片可能不同



技术参数

基础数据

信号发送方式	光学
--------	----

电气数据

平均寿命	> 100000 h
------	------------

性能数据

供电电压 U_B	24 V, AC/DC
最大电流消耗	37 mA

连接

连接1

类型	端子
----	----

机械数据

设计	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	45 mm x 76 mm
安装状态下的长度	42 mm
外壳材料	塑料
净重	55 g
外壳颜色	黑色
系统紧固类型	镗孔中 Ø 22.5 mm
光源类型	LED/24V
帽罩发光	全部
信号图	持续光或闪光
帽罩颜色	清色
反射角度	360°

环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 60 °C
----------	---------------

认证

防护等级	IP 65
认证	c UL US

分类

税率编号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

电气连接

连接1

类型	端子
端子类型	可取下的螺栓端子

说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。



针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。