

Fiche technique

Lecteur mobile de codes 2D

Art. n°: 50130487

HCR 6200 DPM



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Accessoires



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	HCR 6200
-------	----------

Données de lecture

Types de codes lisibles	2/5 entrelacé
	Autres sur demande
	Aztec
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Code Data Matrix
	Codes 2D marqués directement
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 Databar
	Micro PDF
	Micro QR
PDF417	
QR code	

Données optiques

Distance de lecture	0 ... 200 mm
Source lumineuse	LED
Groupe de LED	1
Résolution caméra, horizontale	1.280 px
Résolution caméra, verticale	960 px
Contraste du code à barres (PCS)	20 %
Taille du module	0,076 ... 0,528 mm

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	4,5 ... 5,5 V, CC
Consommation, max.	2,5 W

Interface

Type	RS 232, USB
------	-------------

RS 232

Fonction	Processus
----------	-----------

USB

Fonction	Processus
----------	-----------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	53 mm x 151 mm x 72 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	PC-ABS
Poids net	130 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 55 °C
Température ambiante, stockage	-20 ... 65 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	5 ... 95 %
Hauteur de chute	1,8 m
Mesures par rapport à	Sol en béton

Certifications

Indice de protection	IP 54
----------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

Raccordement électrique

Connexion 1


Fonction	Alimentation en tension
	Interface de configuration
	Interface données
Type de connexion	RJ41

Commande et affichage


LED	Affichage	Signification
1	Vert	Lecture réussie
	Rouge	Aucun résultat de lecture

Accessoires


Connectique - Unité de branchement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unité modulaire de branchement	Tension d'alimentation: 18 ... 30 V Consommation, max.: 300 mA5 W Interface: PROFINET, RS 232 Connexions: 6 pièce(s) Indice de protection: IP 65


Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50113397	KB JST-HS-300	Câble de raccordement	Adapté pour interface: RS 232 Connexion 1: JST ZHR Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise mâle, 9 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PUR

Connectique - Câbles de distribution en Y

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130488	KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C	Câble de liaison	Adapté pour interface: RS 232, TTL Connexion 1: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 9 pôles Connexion 2: RJ41 Connexion 3: Connecteur rond, Enfichable, Axiale, Prise femelle, 2 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 2.400 mm Matériau de gaine: PVC

Technique de fixation - Autres

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130491	BT Holder HCR 6200	Support	Modèle de pièce de fixation: Pied de table Fixation, côté installation: Autoporteur Fixation, côté appareil: À insérer Matériau: Plastique Fonctions: Activation du mode de présentation

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.