

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie HCR 6200
Apropiado para interfaz	RS 232 TTL

### Conexión

<b>Conexión 1</b>	
Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial
<b>Conexión 2</b>	
Tipo de conexión	RJ41
<b>Conexión 3</b>	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	2 polos
Versión	Axial

### Propiedades de cable

Número de conductores	9 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Si
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	2.400 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

### Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	2 polos
Versión	Axial