

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130455

E4-MH1



Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	E4
-------	----

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	Push-In techniek

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	40 mm x 43 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Horizontale montage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Bolkapmodule	5 stuks max.
Moduleopname	eenzijdig
Aantal eindkappen	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371235
eCl@ss 8.0	27371235
eCl@ss 9.0	27371232
eCl@ss 10.0	27371235
eCl@ss 11.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	Push-In techniek

Opmerkingen



Gebuiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚡ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.






Bij UL-applicaties:



- ⚡ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130454	E4-V1-BZ1	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 39 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: Dip-schakelaar Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Continu- of pulstoon Geluidsdruk: 80 dB Aantal tonen: 1 St.
	50130449	E4-V1-DB-R	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 32 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Knipperlicht Bolkapkleur: Rood Uitstralhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 27 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Lamp brandt permanent Bolkapkleur: Rood Uitstralhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.