

Folha de dados técnicos

Elemento de coluna de sinalização

N.º do art.: 50130455

E4-MH1

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Notas
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Série	E4
-------	----

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Tecnologia push-in

Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Dimensões (Ø x C)	40 mm x 43 mm
Material da carcaça	Plástico
Cor da carcaça	Preto
Versão do suporte de fixação	Montagem horizontal
Tipo de fixação, lado da instalação	Parafusável / horizontal
Módulos de calota	5 unidades máx.
Registro do módulo	Para um lado
Número de tampas das extremidades	1 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-30 ... 60 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 66
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371235
eCl@ss 8.0	27371235
eCl@ss 9.0	27371232
eCl@ss 10.0	27371235
eCl@ss 11.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Tecnologia push-in

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- ⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.






Em caso de aplicações UL:



- ⚠ No caso das aplicações UL, só é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).

Acessórios

Generalidades

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50130454	E4-V1-BZ1	Elemento de coluna de sinalização	<p>Sinalização: Sonoro Consumo de corrente, máx.: 39 mA Execução: Cilíndrico Diâmetro: 40 mm Fixação: Sistema de baioneta Elementos de comando: Interruptor DIP Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66 Tipo de som: Som contínuo ou pulsante Pressão sonora: 80 dB Quantidade de sons: 1 Unid.</p>
	50130449	E4-V1-DB-R	Elemento de coluna de sinalização	<p>Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 32 mA Execução: Cilíndrico Diâmetro: 40 mm Fixação: Sistema de baioneta Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz intermitente Cor da calota: Vermelho Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66</p>
	50130443	E4-V1-DS-R	Elemento de coluna de sinalização	<p>Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 27 mA Execução: Cilíndrico Diâmetro: 40 mm Fixação: Sistema de baioneta Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz contínua Cor da calota: Vermelho Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66</p>

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.