

Teknik veri sayfası

Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50130455

E4-MH1

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	E4
------	----

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Bastırma tekniği

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	40 mm x 43 mm
Malzeme gövde	Plastik
Gövde rengi	siyah
Montaj ünitesinin uygulanması	Yatay montaj
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir / yatay
Bilye modülü	5 adet maks.
Modül girişi	tek taraflı
Uç kapak sayısı	1 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371235
eCl@ss 8.0	27371235
eCl@ss 9.0	27371232
eCl@ss 10.0	27371235
eCl@ss 11.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Bastırma tekniği

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Aksesuarlar

Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50130454	E4-V1-BZ1	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: akustik Akım tüketimi, maks.: 39 mA Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Montaj braketi: Süngü sistemi Kumanda elemanları: DIP anahtarı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66 Ses türü: Sürekli ton veya puls tonu Ses basıncı: 80 dB Ses sayısı: 1 Adet
50130449	E4-V1-DB-R	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: optik Besleme gerilimi: 24 V, AC/DC Akım tüketimi, maks.: 32 mA Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Montaj braketi: Süngü sistemi Aydınlatma maddesi: LED/24V Sinyal resmi: Flaşör Bilye rengi: Kırmızı Işınlama açısı: 360° Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66
50130443	E4-V1-DS-R	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: optik Besleme gerilimi: 24 V, AC/DC Akım tüketimi, maks.: 27 mA Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Montaj braketi: Süngü sistemi Aydınlatma maddesi: LED/24V Sinyal resmi: Devamlı yanan ışık Bilye rengi: Kırmızı Işınlama açısı: 360° Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.