

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130449

E4-V1-DB-R

### Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	E4
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie E4
Type signaalgeving	optisch

### Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
<b>Prestatiegegevens</b>	
Voedingsspanning $U_B$	24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max.	32 mA

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting ( $\varnothing \times l$ )	40 mm x 62 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	45 g
Type bevestiging	Bajonetsysteem
Type lichtmiddel	LED/24V
Signaalbeeld	Knipperlicht
Bolkapkleur	Rood
Knipper-/flitsfrequentie	2 Hz
Uitstraalhoek	360°

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	c UL US

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



### Bij UL-applicaties:





- ⚠ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

## Toebehoren

## Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130455	E4-MH1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwworm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Horizontale montage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

## Toebehoren

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130458	E4-MP1-100	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Voetmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130456	E4-MW1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130457	E4-MW2	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 10 stuks max. Moduleopname: tweezijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.