

Scheda tecnica dati

Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50130449

E4-V1-DB-R

Contenuto

- Dati tecnici
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	E4
Idoneo per	Elementi torretta di segnalazione della serie E4
Tipo di segnalazione	Ottico

Dati elettrici

Durata	> 100.000 h
Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max.	32 mA

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	40 mm x 62 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	45 g
Tipo di fissaggio	Sistema a baionetta
Tipo di illuminazione	LED/24V
Rappresentazione del segnale	Luce lampeggiante
Colore calotta	Rosso
Frequenza di lampeggio/flash	2 Hz
Angolo di emissione	360°

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 66
Omologazioni	c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- ⌘ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⌘ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⌘ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.



Per applicazioni UL:






- ⌘ Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

Accessori

Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130455	E4-MH1	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 40 mm Modello: Montaggio orizzontale Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66

Accessori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130458	E4-MP1-100	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 40 mm Modello: Montaggio su base Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130456	E4-MW1	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 40 mm Modello: Montaggio con squadretta Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130457	E4-MW2	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 40 mm Modello: Montaggio con squadretta Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale Moduli calotta: 10 pezzi max. Registrazione modulo: Su due lati Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.