

## Hoja técnica

### Elementos de columna de señalización

Código: 50130444

E4-V1-DS-C

#### Contenido

- Datos técnicos
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	E4
Apropiado para	Elementos de columna de señalización de la serie E4
Tipo de emisión de señales	Óptico

### Datos eléctricos

Vida útil	> 100.000 h
<b>Datos de potencia</b>	
Tensión de alimentación $U_B$	24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx.	27 mA

### Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L)	40 mm x 62 mm
Material de carcasa	Plástico
Peso neto	45 g
Tipo de fijación	Sistema de bayoneta
Tipo de medio luminoso	LED/24V
Imagen de señales	Luz continua
Color de elemento de luz (cubierta)	Claro
Ángulo de irradiación	360°

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-30 ... 60 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 66
Certificaciones	c UL US

### Clasificación

Número de arancel	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Notas



### ¡Atención al uso conforme!



- ↪ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ↪ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ↪ Emplee el producto para el uso conforme definido.




### En aplicaciones UL:






- ↪ En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

## Accesorios

### Montaje

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130455	E4-MH1	Elementos de columna de señalización	Conexión: Borne, Técnica push-in Diseño: Cilíndrico Diámetro: 40 mm Versión: Montaje horizontal Fijación, lado de la instalación: Enroscable / horizontal Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades Registro de módulo: A un lado Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66

## Accesorios

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130458	E4-MP1-100	Elementos de columna de señalización	<p>Conexión: Borne, Técnica push-in            Diseño: Cilíndrico            Diámetro: 40 mm            Versión: Montaje de base            Fijación, lado de la instalación: Enroscable / horizontal            Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades            Registro de módulo: A un lado            Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C            Índice de protección: IP 66</p>
	50130456	E4-MW1	Elementos de columna de señalización	<p>Conexión: Borne, Técnica push-in            Diseño: Cilíndrico            Diámetro: 40 mm            Versión: Montaje de escuadra            Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical            Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades            Registro de módulo: A un lado            Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C            Índice de protección: IP 66</p>
	50130457	E4-MW2	Elementos de columna de señalización	<p>Conexión: Borne, Técnica push-in            Diseño: Cilíndrico            Diámetro: 40 mm            Versión: Montaje de escuadra            Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical            Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 10 unidades            Registro de módulo: A ambos lados            Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C            Índice de protección: IP 66</p>

### Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.