

## Teknik veri sayfası

## Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50130444

E4-V1-DS-C

### İçerik

- Teknik veriler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	E4
Bunlar için uygundur:	Seri E4 sinyal kolonlar elemanı
Sinyal verme türü	optik

## Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
------------------------	-------------

## Güç verileri

Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	24 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks.	27 mA

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	40 mm x 62 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	45 g
Montaj braket türü	Süngü sistemi
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Sinyal resmi	Devamlı yanar ışık
Bilye rengi	şeffaf
Işınlama açısı	360°

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
-------------------------	---------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
Sertifikasyonlar	c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.




## UL uygulamalarında:






- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

## Aksesuarlar

## Montaj

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130455	E4-MH1	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Bastırma tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Tasarım: Yatay montaj Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay Bilye modülü: 5 adet maks. Modül girişi: tek taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

## Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130458	E4-MP1-100	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Bastırma tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Tasarım: Ayak montajı Montaj braketli, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay Bilye modülü: 5 adet maks. Modül girişi: tek taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66
	50130456	E4-MW1	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Bastırma tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Tasarım: Açık montajı Montaj braketli, tesis tarafı: vidalanabilir / dikey Bilye modülü: 5 adet maks. Modül girişi: tek taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66
	50130457	E4-MW2	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Bastırma tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 40 mm Tasarım: Açık montajı Montaj braketli, tesis tarafı: vidalanabilir / dikey Bilye modülü: 10 adet maks. Modül girişi: iki taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

## Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.