

## Scheda tecnica dati

## Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50130429

E7-V1-DB-O

### Contenuto

- Dati tecnici
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	E7
Idoneo per	Elementi torretta di segnalazione della serie E7
Tipo di segnalazione	Ottico

### Dati elettrici

Durata	> 100.000 h
<b>Dati di potenza</b>	
Tensione di alimentazione $U_B$	24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max.	58 mA

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	70 mm x 61 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	80 g
Tipo di fissaggio	Sistema a baionetta
Tipo di illuminazione	LED/24V
Rappresentazione del segnale	Luce lampeggiante
Colore calotta	Arancione
Frequenza di lampeggio/flash	2 Hz
Angolo di emissione	360°

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 66
Omologazioni	c UL US

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.



### Per applicazioni UL:






- ⚠ Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

## Accessori

## Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130436	E7-MH1	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 70 mm Modello: Montaggio orizzontale Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66

## Accessori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130440	E7-MP1-100	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 70 mm Modello: Montaggio su base Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130437	E7-MW1	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 70 mm Modello: Montaggio con squadretta Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130438	E7-MW2	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 70 mm Modello: Montaggio con squadretta Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale Moduli calotta: 10 pezzi max. Registrazione modulo: Su due lati Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.