

Teknik veri sayfası

Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50130429

E7-V1-DB-O

İçerik

- Teknik veriler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	E7
Bunlar için uygundur:	Seri E7 sinyal kolonlar elemanı
Sinyal verme türü	optik

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks.	58 mA

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	70 mm x 61 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	80 g
Montaj braket türü	Süngü sistemi
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Sinyal resmi	Flaşör
Bilye rengi	Turuncu
Yanıp sönmeye/flash frekansı	2 Hz
Işınlama açısı	360°

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:






- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Aksesuarlar

Montaj

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130436	E7-MH1	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 70 mm Tasarım: Yatay montaj Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay Bilye modülü: 5 adet maks. Modül girişi: tek taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130440	E7-MP1-100	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 70 mm Tasarım: Ayak montajı Montaj braketli, tesis tarafı: vidalanabilir / yatay Bilye modülü: 5 adet maks. Modül girişi: tek taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66
	50130437	E7-MW1	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 70 mm Tasarım: Açık montajı Montaj braketli, tesis tarafı: vidalanabilir / dikey Bilye modülü: 5 adet maks. Modül girişi: tek taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66
	50130438	E7-MW2	Sinyal kolon elemanı	Bağlantı: Terminal, Çekme yayı tekniği Yapı şekli: Silindirik Çap: 70 mm Tasarım: Açık montajı Montaj braketli, tesis tarafı: vidalanabilir / dikey Bilye modülü: 10 adet maks. Modül girişi: iki taraflı Ortam sıcaklığı: -30 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.