

Fiche technique

Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50130449

E4-V1-DB-R

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	E4
Adapté pour	Éléments de colonne de signalisation de la série E4
Type de signalisation	Optique

Données électriques

Durée de vie > 100.000 h

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N 24 V, CA/CC, 10 %
 Consommation, max. 32 mA

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	40 mm x 62 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	45 g
Type de fixation	Système à baionnette
Type d'agent lumineux	LED/24V
Configuration de signal	Lumière clignotante
Couleur de calotte	Rouge
Fréquence de clignotement/de flash	2 Hz
Angle de rayonnement	360°

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C

Certifications

Indice de protection IP 66
 Homologations c UL US

Classification

Numéro de tarif douanier 85318070
 eCl@ss 5.1.4 27371220
 eCl@ss 8.0 27371220
 eCl@ss 9.0 27371220
 eCl@ss 10.0 27371220
 eCl@ss 11.0 27371220
 ETIM 5.0 EC000232
 ETIM 6.0 EC000232
 ETIM 7.0 EC000232

Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⌘ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ⌘ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⌘ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.




Pour les applications UL :






- ⌘ Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).

Accessoires

Montage

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130455	E4-MH1	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique push-in Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Montage horizontal Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calotte: 5 pièces max. Logement des modules: D'un côté Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66

Accessoires

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130458	E4-MP1-100	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique push-in Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calotte: 5 pièces max. Logement des modules: D'un côté Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66
	50130456	E4-MW1	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique push-in Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Montage sur équerre Fixation, côté installation: À visser / vertical Modules de calotte: 5 pièces max. Logement des modules: D'un côté Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66
	50130457	E4-MW2	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique push-in Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Montage sur équerre Fixation, côté installation: À visser / vertical Modules de calotte: 10 pièces max. Logement des modules: Des deux côtés Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.