

## Fiche technique

## Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50130429

E7-V1-DB-O

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Série	E7
Adapté pour	Éléments de colonne de signalisation de la série E7
Type de signalisation	Optique

### Données électriques

Durée de vie > 100.000 h

#### Données de puissance

Tension d'alimentation  $U_N$  24 V, CA/CC, 10 %  
 Consommation, max. 58 mA

### Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	70 mm x 61 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	80 g
Type de fixation	Système à baionnette
Type d'agent lumineux	LED/24V
Configuration de signal	Lumière clignotante
Couleur de calotte	Orange
Fréquence de clignotement/de flash	2 Hz
Angle de rayonnement	360°

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C

### Certifications

Indice de protection IP 66  
 Homologations c UL US

### Classification

Numéro de tarif douanier 85318070  
 eCl@ss 5.1.4 27371220  
 eCl@ss 8.0 27371220  
 eCl@ss 9.0 27371220  
 eCl@ss 10.0 27371220  
 eCl@ss 11.0 27371220  
 ETIM 5.0 EC000232  
 ETIM 6.0 EC000232  
 ETIM 7.0 EC000232

## Remarques



### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⚠ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ⚠ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⚠ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.




### Pour les applications UL :






- ⚠ Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).

## Accessoires

### Montage

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130436	E7-MH1	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage horizontal Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calotte: 5 pièces max. Logement des modules: D'un côté Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66

## Accessoires

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130440	E7-MP1-100	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calotte: 5 pièces max. Logement des modules: D'un côté Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66
	50130437	E7-MW1	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur équerre Fixation, côté installation: À visser / vertical Modules de calotte: 5 pièces max. Logement des modules: D'un côté Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66
	50130438	E7-MW2	Élément de colonne de signalisation	Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur équerre Fixation, côté installation: À visser / vertical Modules de calotte: 10 pièces max. Logement des modules: Des deux côtés Température ambiante: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 66

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.