

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 150683

CB-M12-5000-3GF/WM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------|--|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|--|

Elektrik verileri

Güç verileri

| | |
|-----------------|------------|
| Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
|-----------------|------------|

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
|---------------------|-----|

| | |
|-----|------|
| Tip | dişi |
|-----|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Malzeme kavrama cismi | TPU |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------|-----------|
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
|--------------|-----------|

| | |
|----------|---------|
| Versiyon | eksenel |
|----------|---------|

| | |
|------------------------|-------|
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
|------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Kontakt başına işletme akımı | 4 A |
|------------------------------|-----|

| | |
|-------|----------|
| Kilit | Vidalama |
|-------|----------|

Bağlantı 2

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
|---------------------|-----|

| | |
|-----|-------|
| Tip | erkek |
|-----|-------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Malzeme kavrama cismi | TPU |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------|-----------|
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
|--------------|-----------|

| | |
|----------|-------|
| Versiyon | açılı |
|----------|-------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Kontakt başına işletme akımı | 4 A |
|------------------------------|-----|

Kablo özellikleri

| | |
|----------------|--------|
| İletken sayısı | 3 Adet |
|----------------|--------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| İletken enine kesiti | 0,34 mm ² |
|----------------------|----------------------|

| | |
|------------|-------|
| Renk kılıf | siyah |
|------------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Korumsalı | Hayır |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
|-----------------|------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Kablo çapı (dış) | 4,3 mm |
|------------------|--------|

| | |
|----------------|----------|
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
|----------------|----------|

| | |
|--------------------|-------|
| Malzeme iletkenler | Bakır |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------|-----|
| Malzeme kılıf | PUR |
|---------------|-----|

| | |
|-------------------------|-------|
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
|-------------------------|-------|

Çevresel veriler

| | |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -25 ... 80 °C |
|--|---------------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
|-----------------------|----------|

| | |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
|--------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
|------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
|------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
|---------------|-------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
|---------------------|-----|

| | |
|-----|------|
| Tip | dişi |
|-----|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Malzeme kavrama cismi | TPU |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------|-----------|
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
|--------------|-----------|

| | |
|----------|---------|
| Versiyon | eksenel |
|----------|---------|

| | |
|------------------------|-------|
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
|------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Kontakt başına işletme akımı | 4 A |
|------------------------------|-----|

| | |
|-------|----------|
| Kilit | Vidalama |
|-------|----------|

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme kavrama cismi | TPU |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Versiyon | açılı |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A |

Devre şeması

Bağlantı şeması

