

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130597

MD 7XXP-11-88IO3-K030



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 10 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Kablo
İşlev Kontrola bağlantı
Kablo uzunluğu 3.000 mm

Kablo özellikleri

İletken sayısı 3 Adet
İletken enine kesiti 2 x 0,75 mm²
8 x 0,34 mm²
AWG 22

Renk kılıf gri
Korumalı Hayır
Silikonsuz Hayır
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış) 8,6 mm
Kablo uzunluğu 3.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken izolasyonu PVC
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı Maks. 2 m/s, 5 m'de yatay geçiş
uzunluğu ve maks. hızlanma 10 m/s²
Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır,
VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi
bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına
sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC
60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev
geciktiricidir

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet
Vida dişi büyüklüğü M8
Kutup sayısı 3 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip dişi
Malzeme Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU
Kontakların malzemesi Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı 2 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 35 mm x 132 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 490 g
Vida sıkma torku 0 N·m
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 12 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Kablo
İletken sayısı 3 damarlı

Elektrik bağlantısı

İletken rengi

İletken tahsisi

kahverengi


+

Mavi


-

beyaz

S1



Devre şeması



Kumanda ve gösterge

LED

Ekran

Anlam

1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

Aksesuarlar

Bağlantı tekniği - adaptör

Ürün no.

Adı

Ürün

Tanım



50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Adaptör

Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, dişi, 4 kutuplu
Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, erkek, 3 kutuplu

Genel

Ürün no.

Adı

Ürün

Tanım



50134479

CAP M8K-Set

Bağlantı kapağı

Tür: Boş konektör yerleri için kilitleme kapak
Vida dişi büyüklüğü: M8
Malzeme: Plastik

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.