

Teknik veri sayfası



Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130878

KD U-M8-4W-V1-050-DP

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 24 V DC ±25%

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M8

Tip dişi

Malzeme kavrama cismi PUR

Kutup sayısı 4 kutuplu

Tasarım açılı

Yuvarlak konektör, LED Evet

Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı 4 Adet

İletken enine kesiti 0,25 mm²

AWG 24

Renk kılıf siyah

Korumalı Hayır

Silikonsuz Evet

Kablo tasarımı Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 4,7 mm

Kablo uzunluğu 5.000 mm

Malzeme kılıf PVC

İletken izolasyonu PVC

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği 9 mm

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

LED sayısı 1 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 80 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -30 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Tasarım	açılı
Yuvarlak konektör, LED	Evet
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

İletken rengi

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü

açık uç

Devre şeması

Bağlantı şeması

