

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50119330

BTU 900M-D14

### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Contenu</b>	2 rondelles de Ø 4,3 mm chacune
	2 vis M4 x 20
	2 vis M4 x 25
<b>Adapté pour</b>	Capteurs de la série 46C
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 92
	Réflecteur (M)TKS 30x50
	Réflecteur (M)TKS 40x60
	Réflecteur TKS 50x50

### Données mécaniques

<b>Désignation normalisée des pièces de fixation, métal</b>	Acier zingué
	Aluminium
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Système de montage
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Fixation par serrage sur tôle
	Pour barre ronde 14 mm
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	À visser
<b>Type de pièce de fixation</b>	Orientable
	Pivotant 360°
	Serrable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Métallique
<b>Compatible ITEM</b>	Non

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	83024900
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279202
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015