

## 技术数据表

### 电源件

配件编号: 50138350

NT HS6608-Schuko

#### 内容

- 技术参数
- 操作和显示



图片可能不同

## 技术参数

基础数据	
适合	HS 66x8
电气数据	
类型	台式电源
输出	12 V DC, 2 A
输入	110..240 V AC, 50..60 Hz
操作和显示	
显示类型	LED
LED数	1 光束

分类	
税率编号	85044030
eCl@ss 5.1.4	27242611
eCl@ss 8.0	27242611
eCl@ss 9.0	27242611
eCl@ss 10.0	27040701
eCl@ss 11.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540

## 操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 常亮	供电电压正常