

Folha de dados técnicos

Sistema de montagem

N.º do art.: 50119331

BTU 900M-D12

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|----------------------|---|
| Inclui | 2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma |
| | 2x parafuso M4 x 20 |
| | 2x parafuso M4 x 25 |
| Adequado para | Espelho reflexivo (M)TKS 30x50 |
| | Espelho reflexivo (M)TKS 40x60 |
| | Espelho reflexivo TKS 50x50 |
| | Leitor de códigos de barras, série BCL 92 |
| | Leitor de códigos de barras, série BCL 95 |
| | Sensores da série 46C |

Dados mecânicos

| | |
|--|-----------------------------|
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
| | Alumínio |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa |
| | Para barra redonda 12 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal |
| | Basculante |
| | Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Compatível com ITEM | Não |

Classificação

| | |
|----------------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279202 |
| eCl@ss 8.0 | 27279202 |
| eCl@ss 9.0 | 27273701 |
| eCl@ss 10.0 | 27273701 |
| eCl@ss 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

