

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50114519

KB PS2-1 IT190x

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-----------------------|---|
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g |
| | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g |
| | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910 |
| | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i |
| | Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300 |
| Adapté pour interface | PS/2 |

Connexion

Connexion 1

| | |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Connexion 2

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | PS/2 |
| Modèle | Axiale |
| Type | Prise femelle |

Connexion 3

| | |
|-------------------|------------|
| Type de connexion | PS/2 |
| Modèle | Axiale |
| Type | Prise mâle |

Propriétés du câble

| | |
|---|---------------|
| Nombre de brins | 6 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble spiralé |
| Diamètre (extérieur) du câble | 5 mm |
| Longueur de câble | 3.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |

Données mécaniques

| | |
|-----------|-------|
| Poids net | 139 g |
|-----------|-------|

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |


Raccordement électrique

Connexion 1

| | |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Broche Affectation des broches

| Broche | Affectation des broches |
|--------|-------------------------|
| 1 | Blindage |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND |
| 4 | PC Data |
| 5 | PC Clock |
| 6 | KB Clock |
| 7 | +5 V CC |
| 8 | KB Data |
| 9 | n.c. |
| 10 | n.c. |




Raccordement électrique

Connexion 2

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | PS/2 |
| Modèle | Axiale |
| Type | Prise femelle |

Broche Affectation des broches

| | |
|---|----------|
| 1 | PC Data |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND |
| 4 | +5 V CC |
| 5 | PC Clock |
| 6 | n.c. |



Connexion 3

| | |
|-------------------|------------|
| Type de connexion | PS/2 |
| Modèle | Axiale |
| Type | Prise mâle |

Broche Affectation des broches

| | |
|---|----------|
| 1 | KB Data |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND |
| 4 | +5 V CC |
| 5 | KB Clock |
| 6 | n.c. |

