

Teknik veri sayfası Distribütör

Ürün no.: 50130607

MD 7XXP-11-82IO4-13



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 8 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

İşlev Kontrola bağlantı

Vida dişi büyüklüğü M23

Kutup sayısı 12 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip erkek

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet

Vida dişi büyüklüğü M12

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontakların malzemesi Altın kaplama

Kontak başına işletme akımı 4 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm

Malzeme gövde Plastik

Net ağırlık 187 g

Vida sıkma torku 1 N·m

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585


ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı


Pin	Pin tahsisi
1	Soket yeri 1 / kontak 4
2	Soket yeri 2 / kontak 4
3	Soket yeri 3 / kontak 4
4	Soket yeri 4 / kontak 4
5	Soket yeri 5 / kontak 4
6	Soket yeri 6 / kontak 4
7	Soket yeri 7 / kontak 4
8	Soket yeri 8 / kontak 4
9	Soket yeri 1-8 / kontak 3
10	Soket yeri 1-8 / kontak 3
11	Soket yeri 1-8 / kontak 1
12	Soket yeri 1-8 / kontak 5



Pin	Pin tahsisi
1	+
2	n.c.
3	-
4	Sinyal 1 (NO)
5	PE



Devre şeması



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134969	KD U-M23-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50134973	KD U-M23-CW-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, açılı, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134480	CAP M12K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M12 Malzeme: Plastik

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.