

## Teknik veri sayfası

### Barkod bandı

Ürün no.: 50144198

BCB G40 H25 L090

#### İçerik

- Teknik veriler
- Ürün anahtarı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Bunlar için uygundur: | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i |
|-----------------------|--------------------------------------------|

## Mekanik bilgiler

|                                                    |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölçü (Y x U)                                       | 25 mm x 90.000 mm                                                                                                   |
| Izgara ölçüsü                                      | 40 mm                                                                                                               |
| Net ağırlık                                        | 618 g                                                                                                               |
| Mekanik özellikler                                 | çizilmez<br>kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır<br>neme karşı dayanıklı<br>silinmez<br>UV'ye dayanıklıdır |
| Yapıştırıcı                                        | Akrilat yapıştırıcı                                                                                                 |
| Yapıştırıcı kuvveti                                | 0,1 mm                                                                                                              |
| Üretim yöntemi                                     | Dijital baskı                                                                                                       |
| Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C'de) | Dizel yağı<br>Heptan<br>Test benzini<br>Trafo yağı                                                                  |
| Sertleşme                                          | 72 h                                                                                                                |
| Yüzey koruması                                     | Polyester, mat                                                                                                      |

## Çevresel veriler

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı işletim   | -40 ... 120 °C                                      |
| İşleme sıcaklığı          | 0 ... 45 °C                                         |
| Önerilen işleme sıcaklığı | 10 ... 25 °C                                        |
| Dayanıklılık              | Nem<br>Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5)<br>UV ışını |
| Isıya dayanım             | -40 ... 120 °C                                      |
| Yapı zemin                | Düz<br>Gressiz<br>Kuru<br>Temiz                     |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4          | 27280190 |
| ECLASS 8.0            | 27280190 |
| ECLASS 9.0            | 27280192 |
| ECLASS 10.0           | 27280192 |
| ECLASS 11.0           | 27280192 |
| ECLASS 12.0           | 27280192 |
| ECLASS 13.0           | 27280192 |
| ECLASS 14.0           | 27280192 |
| ECLASS 15.0           | 27280192 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |
| ETIM 10.0             | EC003015 |

## Ürün anahtarı

Parça atama: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

## BCB

## Barkod bandı

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Seri<br>BCB: Barkod bandı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AAA  | Aralık / Izgara ölçüsü<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BBB  | Bant yüksekliği / Özel yükseklik<br>H25: Yükseklik 25 mm<br>H47: Yükseklik 47 mm<br>SH1: Özel yükseklik, özgün, 20 - 32 mm arasında<br>SH2: Özel yükseklik, özgün, 33 - 47 mm arasında<br>SH3: Özel yükseklik, özgün, 48 - 70 mm arasında<br>SH4: Özel yükseklik, özgün, 71 - 140 mm arasında                |
| CCCC | Bant uzunluğu / Özel uzunluk<br>Lxxx: Bant uzunluğu, mm<br>SL: Özel uzunluk                                                                                                                                                                                                                                  |
| DDDD | Seçenekler<br>TWIN: Aynı basılmış iki bant<br>MVS: Measurement Value Switch (renk kırmızı)<br>MV0: Measurement Value Zero (renk sarı)<br>ML: Marka etiketi<br>RW: Reverse Winding (değiştirilmiş sargı yönü, en düşük pozisyon değeri sargı çekirdeğinin içerisinde bulunur)<br>RK: Repair Kit (tamir bandı) |

## Ürün anahtarı

### BCB

### Barkod bandı

E

#### Müşteriye özel versiyon

A: Kod içeriği ML = AA1 Renk kırmızı  
B: Kod içeriği ML = BB1 Renk kırmızı  
C: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı  
D: Kod içeriği ML = DD1 Renk kırmızı  
E: Kod içeriği ML = EE1 Renk kırmızı  
F: Kod içeriği ML = FF1 Renk kırmızı  
G: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı

### Uyarı



⚠ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.