

Technisch gegevensblad Kabeldoos

Art.-nr.: 50149062

D PL-M12-5A-K

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

| | |
|-------------------------|--|
| Bedrijfsspanning | 63 V DC |
| Nominale bedrijfsstroom | 12 A bij 1,5 mm ² 16 A bij 2,5 mm ² |

Aansluiting

Aantal aansluitingen 1 St.

Aansluiting 1

| | |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | L-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |

Aansluiting 2

Type aansluiting Schroefklem

Kabeleigenschappen

Toegestane kabeldoorsnede 1,5 ... 2,5 mm²

Mechanische gegevens

| | |
|------------------|---------------|
| Bouwworm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 25 mm x 70 mm |

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 105 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

| | |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | L-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |

Pin Pintoewijzing

| | |
|---|-----------|
| 1 | VCC |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | VCC |
| 5 | FE/SHIELD |



Aansluiting 2

Type aansluiting Schroefklem