

## Folha de dados técnicos

## Sistema de montagem

N.º do art.: 50132453

BTU 320M-D12-RL70

### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Inclui	4x parafuso M4 x 6
Adequado para o grupo de produtos	Leitores de códigos 2D fixos
Adequado para	Iluminação RL-70/40 Leitores de códigos 2D fixos, série DCR 200i

### Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado Alumínio
Peso líquido	85 g
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável Apertável com terminal Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal

### Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100