

Hoja técnica

Cable de conexión

Código: 429085

CB-M12-15000S-8GF

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Color del mango	Negro
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Propiedades de cable

Número de conductores	7 Unidad(es)
Sección de conductor	0,25 mm ²
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	6 mm
Longitud de cable	15.000 mm
Material de cubierta	PUR

Datos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo	-25 ... 80 °C
--	---------------

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Color del mango	Negro
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------