

Hoja técnica

Actuador

Código: 63000884

AC-LL-R40

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Funciones

Funciones	Dirección mediante rodillo Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos
-----------	--

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	14,5 mm x 40 mm
Peso neto	50 g
Tipo de fijación	Fijación pasante
Diseño actuador	Par
Campo de aplicación actuador	Robusto (Heavy Duty)
Orificios para el montaje	90° en la dirección de la llave
Material	Acero, galvanizado Goma
Longitud, mín.	50 mm
Longitud, máx.	103 mm

Clasificación

Número de arancel	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221