

## Technisch gegevensblad Signaallamp

Art.-nr.: 50130479

P65-V1-B-DS-Y

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Type signaalgeving	optisch
--------------------	---------

### Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
------------	-------------

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	24 V, AC/DC
Stroomopname, max.	60 mA

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
------------------	------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	65 mm x 90 mm
Lengte in ingebouwde toestand	56 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	75 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging, installatiezijde	in boringen van Ø 22,5 mm
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapverlichting	geheel
Signaalbeeld	Continu- of flitslicht
Bolkapkleur	Geel
Uitstraalhoek	360°

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 60 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Goedkeuringen	c UL US

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	verwijderbare schroefklemmen

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



### Bij UL-applicaties:



- ⚠ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).