

## 技术数据表

## 连接器

配件编号: 53800150

CU400P-3M12

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

适合	区域防护激光扫描仪 RSL 420P
	区域防护激光扫描仪 RSL 450P
	区域防护激光扫描仪 RSL 455P

### 连接

连接数量	3 光束
------	------

#### 连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

#### 连接2

功能	PROFINET/PROFIsafe 通讯, 输入
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

#### 连接3

功能	PROFINET/PROFIsafe 通讯, 输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

### 机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸锌
外壳颜色	黑色
紧固类型	卡口系统

### 分类

税率编号	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272791
eCl@ss 11.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## 电气连接

### 连接1


### XD1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
接头外壳	FE/屏蔽

### 引脚

### 引脚分配

1	+24V
2	EA1
3	0V
4	EA2



## 电气连接


### 连接2

### XF1

功能	PROFINET/PROFIsafe 通讯, 输入
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
接头外壳	FE/屏蔽

### 引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



### 连接3

### XF2

功能	PROFINET/PROFIsafe 通讯, 输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
接头外壳	FE/屏蔽

### 引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

