

技术数据表

连接器

配件编号: 53800124

CU405-2M12



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

| | |
|----|-------------------|
| 适合 | 区域防护激光扫描仪 RSL 410 |
|----|-------------------|

连接

| | |
|------|------|
| 连接数量 | 3 光束 |
|------|------|

连接1

| | |
|------|-------|
| 功能 | 机器接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |

连接2

| | |
|------|-------|
| 功能 | 机器接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |

连接3

| | |
|------|-------|
| 功能 | 数据接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | D-编码 |

机械数据

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm |
| 外壳材料 | 金属 |
| 金属外壳 | 压铸锌 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 紧固类型 | 卡口系统 |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85389099 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279090 |
| eCl@ss 8.0 | 27279090 |
| eCl@ss 9.0 | 27279090 |
| eCl@ss 10.0 | 27272791 |
| eCl@ss 11.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

电气连接

连接1

X1


| | |
|------|-------|
| 功能 | 机器接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 接头外壳 | FE/屏蔽 |

引脚

引脚分配

芯线颜色

| | | |
|---|----------|----|
| 1 | +24 V DC | 棕色 |
| 2 | OSSDA2 | 白色 |
| 3 | 0V | 蓝色 |
| 4 | OSSDA1 | 黑色 |




电气连接

连接2 X2

| | |
|------|-------|
| 功能 | 机器接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 接头外壳 | FE/屏蔽 |

| 引脚 | 引脚分配 | 芯线颜色 |
|----|----------|------|
| 1 | MELD IN | 棕色 |
| 2 | n.c. | 白色 |
| 3 | n.c. | 蓝色 |
| 4 | MELD OUT | 黑色 |



连接3 ETH

| | |
|------|-------|
| 功能 | 数据接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | D-编码 |
| 接头外壳 | FE/屏蔽 |

| 引脚 | 引脚分配 | 芯线颜色 |
|----|------|------|
| 1 | TD+ | 黄色 |
| 2 | RD+ | 白色 |
| 3 | TD- | 桔黄色 |
| 4 | RD- | 蓝色 |

