

기술 데이터 시트

접속 장치

품목 번호: 53800124

CU405-2M12

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RSL 410

연결

연결 3 개수

연결 1

기능	기계 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨

연결 2

기능	기계 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨

연결 3

기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	D-코딩됨

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	아연 다이캐스팅
하우징 색상	흑색
고정 방식	바요넷 시스템

분류

HS 번호	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279090
eCl@ss 8.0	27279090
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272791
eCl@ss 11.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

전기 연결

연결 1

X1


기능	기계 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
플러그 하우징	FE/SHIELD

핀 핀 지정

1	+24 V DC
2	OSSDA2
3	0 V
4	OSSDA1

와이어 색상

갈색
흰색
청색
흑색



전기 연결

연결 2


X2

기능	기계 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
플러그 하우징	FE/SHIELD

핀 핀 지정

와이어 색상

1	MELD IN	갈색
2	n.c.	흰색
3	n.c.	청색
4	MELD OUT	흑색



연결 3

ETH

기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	D-코딩됨
플러그 하우징	FE/SHIELD

핀 핀 지정

와이어 색상

1	TD+	황색
2	RD+	흰색
3	TD-	주황색
4	RD-	청색

