

技术数据表

圆柱形装置

配件编号: 549624

DC-1900-S2

内容

- 技术参数
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	DC
包含	件夹紧支架 BT-P40, 2
适合	MLC 500, MLC 300安全光幕
类型, 柱和镜	MLD 500, MLD 300多光束安全传感器 圆柱形装置

功能

功能	光幕和多光束传感器的安装和保护 可调, 2个方向
----	-----------------------------

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	134 mm x 1,900 mm x 134 mm
外壳材料	塑料 金属
金属外壳	铝
净重	5,575 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	安装底板
机械复位功能	否
支柱高度(不含底座)	1,900 mm
配件的外部安装	侧向 后部

分类

税率编号	76042990
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27273792
eCl@ss 11.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

配件

屏蔽 - 安装系统

配件编号	名称	配件	说明
50144378	SET 10x AC-UDC-2000	型材	包含: 10 件 适合: UDC-S2, DC-S2安装支柱 长度: 2,000 mm 材料: PVC

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。