

技术数据表

圆柱形装置

配件编号: 549856

UDC-1000-S2

内容

- 技术参数
- 配件



图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

系列	UDC
包含	件夹紧支架 BT-P40, 2 地面安装固定组件
适合	MLC 500, MLC 300安全光幕 MLD 500, MLD 300多光束安全传感器
类型, 柱和镜	圆柱形装置

## 功能

功能	光幕和多光束传感器的安装和保护 可调, 3个方向
----	-----------------------------

## 机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	160 mm x 1,060 mm x 149 mm
外壳材料	塑料 金属
金属外壳	铝
净重	4,400 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	安装底板 落地安装
机械复位功能	是
支柱高度(不含底座)	1,000 mm
配件的外部安装	侧向 后部

## 分类

税率编号	76042990
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27273792
eCl@ss 11.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## 配件

## 屏蔽 - 安装系统

配件编号	名称	配件	说明
50144378	SET 10x AC-UDC-2000	型材	包含: 10 件 适合: UDC-S2, DC-S2安装支柱 长度: 2,000 mm 材料: PVC

## 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。