

Karta danych technicznych

Jednostka potwierdzająca

Nr art.: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane bazowe

zawarty	Jednostka potwierdzająca AC-ABF70. INV
	Mocowanie zaciskowe
	Płyta montażowa
Przeznaczony dla	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300

Funkcje

Funkcje	Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
	Podświetlany przycisk resetowania
	Resetowanie blokady rozruchu/ ponownego rozruchu
Przyciski resetowania	Tak
Sygnalizator świetlny LED	Tak

Dane elektryczne

Prąd przełączający przez przycisk	1 ... 1.000 mA
Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilające U_B	24 V, DC, -20 ... 20 %

Przylączy

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylączy 1	
Funkcja	Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przylączy	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	5.000 mm
Rozmiar gwintu	M12
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Przylączy 2	
Funkcja	Połączenie z PLC
Rodzaj przylączy	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	200 mm
Rozmiar gwintu	M12
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin

Przylączy elektryczne

Przylączy 1

Funkcja	Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przylączy	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	5.000 mm
Materiał płaszcz	PUR
Kolor przewodu	czarny
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (B x H x L)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego	wzmacniany włóknom szklanym (PPS), samogasnący
Kolor obudowy	czarny
	szary

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
	IP 69K
Klasa ochrony	III

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27371246
eCl@ss 11.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 2

Funkcja	Połączenie z PLC
Rodzaj przyłącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	200 mm
Materiał płaszczka	PUR
Kolor przewodu	czarny
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A