

技术数据表


适配器电缆

配件编号: 549953

CB-MSI/D9-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

连接

连接1	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	插头
规格	直形
直径	2.5 mm
电缆性质	
导线数量	2 光束
核心截面	0.14 mm ²
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	4 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	插头
规格	直形
直径	2.5 mm
引脚数	2 个引脚