

## Folha de dados técnicos


### Cabo adaptador

N.º do art.: 549953

CB-MSI/D9-3000

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Conexão

#### Conexão 1

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | Sub-D   |
| Tipo            | female  |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão          | Axial   |

#### Conexão 2

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de conexão | Conector macho jack |
| Versão          | Axial               |
| Diâmetro        | 2,5 mm              |

#### Características dos cabos

|  |                      |
|--|----------------------|
| Número de fios                           | 2 Unid.              |
| Seção transversal do fio                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Cor da bainha                            | Preto                |
| Blindado                                 | Sim                  |
| Versão do cabo                           | Cabo de ligação      |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 4 mm                 |
| Comprimento do cabo                      | 3.000 mm             |
| Material da bainha                       | PUR                  |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não                  |

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4              | 27279201 |
| eCl@ss 8.0                | 27279218 |
| eCl@ss 9.0                | 27060311 |
| eCl@ss 10.0               | 27060313 |
| eCl@ss 11.0               | 27060313 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |

## Ligação elétrica

### Conexão 1

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | Sub-D   |
| Tipo            | female  |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão          | Axial   |

### Conexão 2

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de conexão | Conector macho jack |
| Versão          | Axial               |
| Diâmetro        | 2,5 mm              |
| Número de polos | 2 polos             |