

Hoja técnica


Cable adaptador

Código: 549953

CB-MSI/D9-3000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector jack
Versión	Axial
Diámetro	2,5 mm

Propiedades de cable

Número de conductores	2 Unidad(es)
Sección de conductor	0,14 mm ²
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	4 mm
Longitud de cable	3.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	No

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector jack
Versión	Axial
Diámetro	2,5 mm
Número de polos	2 polos