

## Teknisk datablad Sæt sikkerhedssensor

Art. nr.: 66900024

MLDSET-M1-1600L

### Indhold






- Sæt består af
- Tekniske data
- Henvisninger
- Tilbehør



Illustrationen kan afvige



## Sæt består af

	Antal	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	1	520151	AC-SCM5U-BT	Sensormodul	Egnet til: Multistråle-sikkerhedsfotoceller MLD 330, MLD 530 Forsyningsspænding: 24 V, DC, -20 ... 20 % Antal tilslutninger: 5 Stk. Tilslutning: Kabel med rundt stik, M12, sort, 500 mm Fastgørelsestype: Monteringsplade, Not-montering
	1	66500100	MLD-M002	Styrespejl	Antal stråler: 2 Stk. Stråleafstand: 500 mm Fastgørelsestype: Not-montering, Drejelig holder, Montering på apparatsøjle
	1	66568100	MLD530-RT2M	Multistråle-sikkerhedsfotoceller transceiver	Specialudførelse: Integreret muting-signallampe, Integreret statussignallampe Rækkevidde: 0,5 ... 8 m Antal stråler: 2 Stk. Stråleafstand: 500 mm Reaktionstid: 50 ms Tilslutning: Rundt stik, M12, Metal, 8 -polet
	1	426526	Set-AC-MLX.2-2SA	Muting-sensorsæt	Egnet til: Multistråle-sikkerhedsfotocellesæt MLD 500, MLD 300 Rækkevidde: 0 ... 8 m Kabellængde på muting-sensorer: 2.000 mm Fastgørelsestype: medleveret holder Type muting-sensor: Refleksionsfotoceller PRK 25B Antal muting-sensorer: 2 Stk. Antal reflektorer: 2 Stk.
	2	549853	UDC-1600-S2	Apparatsøjle	Funktioner: Montering og beskyttelse af lysgitter og flerstråle-fotoceller, kan justeres, 3 retninger Dimensioner: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm Søjlehøjde uden fod: 1.600 mm

## Tekniske data

### Basisdata

Serie	MLDSET
-------	--------

### Specialudførelse

Specialudførelse	Integreret muting-signallampe
------------------	-------------------------------

### Funktioner

Funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alternativ tilslutning til andet muting-signal</li> <li>Kontaktorkontrol (EDM) kan vælges</li> <li>Muting timeout-forlængelse</li> <li>Muting-aktiveringsfunktion</li> <li>Start-/genstartspærre (RES) kan vælges</li> </ul>
Reflekselement til laserjusteringsudstyr	Nej
Muting-type	sekvensstyret 2-sensor-muting

### Parameter

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6,6E-09 pr. time
Brugstid T <sub>M</sub>	20 år, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

### Beskyttelsesfeltdata

Rækkevidde	0 ... 8 m
------------	-----------

### Optiske data

Antal stråler	2 Stk.
Stråleafstand	500 mm

### Mekaniske data

Type muting-sensor med apparatsøjle	Refleksionsfotoceller PRK 25B
Antal muting-sensorer	2 Stk.
Søjlehøjde uden fod	1.600 mm

## Tekniske data

Toldtarifnummer	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

## Henvisninger



### Overhold den tilsigtede brug!



- ⌘ Produktet må kun tages i drift af autoriserede personer.
- ⌘ Anvend produktet udelukkende i overensstemmelse med den tilsigtede brug.

## Tilbehør

### Tilslutningsteknik - Tilslutningsledninger

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Tilslutningsledning	Tilslutning 1: Rundt stik, M12, aksial, female, A-kodet, 8 -polet Tilslutning 2: åben ende Afskærmet: Ja Kabellængde: 5.000 mm Materiale indkapsling: PUR

### Henvisning



- ⌘ En liste med alle disponible tilbehørsartikler findes på Leuze webside i download-fanebladet ved artiklerne.