

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 548523

CB-D15E-50000S-11GF

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Memoria de parámetros	Sí
-----------------------	----

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

#### Propiedades de cable

Número de conductores	11 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	8,7 mm
Longitud de cable	50.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Certificaciones

Patentes de EE.UU.	US 7,696,468 B
--------------------	----------------

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------