

## Hoja técnica

### Actuador

Código: 63000725

AC-AH-F4J2-TK

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Funciones

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Funciones | Ajustable, 4 direcciones |
|           | Cabezal giratorio        |
|           | Flexible, 4 direcciones  |
|           | Llave                    |

### Datos mecánicos

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensiones (An x Al x L)    | 39 mm x 20 mm x 49,8 mm  |
| Peso neto                    | 60 g   |
| Tipo de fijación             | Fijación pasante   |
| Diseño actuador              | Par  |
| Campo de aplicación actuador | Robusto (Heavy Duty)   |
| Orificios para el montaje    | En la dirección de la llave, 90° con respecto a la dirección de la llave |
| Material                     | Acero inoxidable   |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85389099 |
| eCl@ss 5.1.4      | 27279216 |
| eCl@ss 8.0        | 27279216 |
| eCl@ss 9.0        | 27272606 |
| eCl@ss 10.0       | 27272606 |
| eCl@ss 11.0       | 27272606 |
| ETIM 5.0          | EC001487 |
| ETIM 6.0          | EC001487 |
| ETIM 7.0          | EC001487 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

