

Teknik veri sayfası Güç besleme ünitesi

Ürün no.: 50138350

NT HS6608-Schuko

İçerik

- Teknik veriler
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur:	HS 66x8

Elektrik verileri

Tür	Masa güç besleme ünitesi
Çıkış	12 V DC, 2 A
Giriş	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	492 g
-------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Kumanda ve gösterge

LED

Ekran

Anlam

1	yeşil, sürekli ışık	Gerilim beslemesi sorunsuz
---	---------------------	----------------------------