

Teknik veri sayfası

Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529607

UM60-750

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	UM
Tip, kolonlar ve ayna	Arka tarafta yön deęiřtirici ayna

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	25 mm x 68 mm x 820 mm
Net ağırlık	1.500 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketı türü	Döner montaj braketı Somun montajı
Sensör için uygundur	Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yükseklięi maks.	750 mm
Ayna uzunluęu	810 mm


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706

Boyutlandırılmış çizimler


Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

Ayna




L Uzunluk = 820 mm
SL Ayna uzunluğu = 810 mm

Montaj mesafeleri



Boyutlandırılmış çizimler




BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eğri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

Boyutlandırılmış çizimler

BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta
B Yanda 45°