

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50141868

A7-V1-DS-Y-T



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Toebehoren



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Serie              | A7                                                     |
| Geschikt voor      | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series |
| Type signaalgeving | optisch                                                |

### Elektrische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Levensduur               | > 100.000 h    |
| <b>Prestatiegegevens</b> |                |
| Voedingsspanning $U_B$   | 24 V, DC, 10 % |
| Stroomopname, max.       | 50 mA          |

### Aansluiting

|             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen | Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding).<br>De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mechanische gegevens

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bouwvorm                            | cilindrisch           |
| Afmeting ( $\varnothing \times l$ ) | 70 mm x 50 mm         |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof             |
| Nettogewicht                        | 109 g                 |
| Type bevestiging                    | Bajonetsysteem        |
| Type lichtmiddel                    | LED/24V               |
| Signaalbeeld                        | Lamp brandt permanent |
| Bolkapkleur                         | Geel                  |
| Uitstraalhoek                       | 360°                  |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Beschermingsgraad | IP 66     |
| Goedkeuringen     | CE<br>CSA |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4       | 27371220 |
| ECLASS 8.0         | 27371220 |
| ECLASS 9.0         | 27371220 |
| ECLASS 10.0        | 27371220 |
| ECLASS 11.0        | 27371220 |
| ECLASS 12.0        | 27371220 |
| ECLASS 13.0        | 27371220 |
| ECLASS 14.0        | 27371220 |
| ECLASS 15.0        | 27371220 |
| ETIM 5.0           | EC000232 |
| ETIM 6.0           | EC000232 |
| ETIM 7.0           | EC000232 |
| ETIM 8.0           | EC000232 |
| ETIM 9.0           | EC000232 |
| ETIM 10.0          | EC000232 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Opmerkingen

|  <b>Gebruiken voor het bedoeld gebruik!</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.</li> <li>Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.</li> <li>Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.</li> </ul> |

## Toebehoren

### Montage

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming   | Artikel            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135463 | A7-MP1-100 | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Trekveertechniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 70 mm<br>Uitvoering: Voetmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66 |

| Opmerking                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.</li> </ul> |