

Technisch gegevensblad

Reflecterende folie

Art.-nr.: 50111155

Reflektor OCS 110x80mm-M

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Reflector-lichtscherm CSR780
---------------	------------------------------

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Montagemaat breedte	120 mm
Montagemaat hoogte	90 mm
Montagemaat dikte	2 mm
Reflectievlak hoogte	85 mm
Reflectievlak breedte	113 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Aluminium
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	223 g
Type bevestiging	schroefbaar
Type reflectoren	Reflector

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551