


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50113397

KB JST-HS-300

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
Geschikt voor interface	RS 232

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Bedrijfsspanning	30 V AC/DC

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	12 -polig
Ronde stekker, LED	Nee
Aansluiting 2	
Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	5 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5,5 mm
Kabellengte	300 mm
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	49 g
--------------	------

Bediening en display

Classificatie

Douanetariefnnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	12 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal