技术数据表

电源件

配件编号: 50155852

NT Base IT 2105i



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接

保留技术变更的权利

技术参数

基础数据

类型	电源件
适合	IT 2105i 系列移动式 2D 条码阅读器

电气数据

类型	即插即用式电源
输出	5 V DC, 3 A
输入	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

连接

接口数量	2 个
连接1	
类型	插头：EU, UK, US, AUS（功能：电压输出端）
连接2	
类型	插头：3.45 mm（功能：电压输出端）

机械参数

尺寸（宽 x 高 x 长）	39 mm x 80 mm x 110 mm
净重	215 g

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

电气连接

连接1

类型	插头：EU, UK, US, AUS（功能：电压输出端）

连接2

类型	插头：3.45 mm（功能：电压输出端）