

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50122339

KB DN/CAN-20000 SBA

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | CANopen DeviceNet |

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |

Bağlantı 2

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|--|
| İletken sayısı | 5 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Distribütör kablosu |
| Kablo çapı (dış) | 7 mm |
| Kablo uzunluğu | 20.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
| Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |

Bağlantı 2

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |