

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50000071

HTK 82-24V



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting

## Technische gegevens

### Speciale uitvoering

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Speciale uitvoering | Verwarming |
|---------------------|------------|

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Voedingsspanning $U_B$   | 24 ... 24 V, AC/DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 2,8 W              |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel                |
| Kabellengte      | 5.000 mm             |
| Materiaal mantel | PVC                  |
| Kabelkleur       | zwart                |
| Aantal aders     | 2 -draads            |

### Mechanische gegevens

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Bouwworm                                          | rond                   |
| Montagemaat dikte                                 | 21 mm                  |
| Montagemaat diameter                              | 93 mm                  |
| Reflectievlak diameter                            | 78 mm                  |
| Materiaal reflector                               | Kunststof              |
| Materiaal drager                                  | Kunststof              |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N                 |
| Structuur actief vlak                             | Triple                 |
| Nettogewicht                                      | 364 g                  |
| Type bevestiging                                  | Doorgaande bevestiging |

### Omgevingsgegevens


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
|------------------------------|---------------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279203 |
| ECLASS 8.0         | 27279203 |
| ECLASS 9.0         | 27273601 |
| ECLASS 10.0        | 27273601 |
| ECLASS 11.0        | 27273601 |
| ECLASS 12.0        | 27273601 |
| ECLASS 13.0        | 27273601 |
| ETIM 5.0           | EC002467 |
| ETIM 6.0           | EC002467 |
| ETIM 7.0           | EC002467 |
| ETIM 8.0           | EC002467 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel                |
| Kabellengte      | 5.000 mm             |
| Materiaal mantel | PVC                  |
| Kabelkleur       | zwart                |
| Aantal aders     | 2 -draads            |

### Aderkleuren

### Adertoewijzing

|       |       |
|-------|-------|
| blauw | +24 V |
| bruin | 0 V   |