

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50003192

TK 100x100

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

| | |
|---|-----------------------------------|
| Bouwworm | rechthoekig |
| Tripelrastermaat | 4 mm |
| Montagemaat breedte | 99,4 mm |
| Montagemaat hoogte | 99,4 mm |
| Montagemaat dikte | 8,7 mm |
| Reflectievlak hoogte | 96 mm |
| Reflectievlak breedte | 96 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Nettogewicht | 61 g |
| Type bevestiging | De achterzijde kan worden beplakt |

Certificeringen

| | |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |

Omgevingsgegevens

| | |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
|------------------------------|---------------|

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

