

Technisch gegevensblad Signaalzuil

Art.-nr.: 50135466

A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	A7
Type signaalgeving	optisch

Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max.	130 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Aansluiting 1	
Kabellengte	1.500 mm
Aantal aders	6 -draads
Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 297 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Behuizing kunststof	PC-ABS
Kleur behuizing	grijs
	zwart
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	3 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek	360°
Volgorde van de modules (oplopend)	groen, oranje, rood

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	CE
	CSA

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Kabellengte	1.500 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	6 -draads
Aderdoorsnede	0,34 mm ²

Aderkleuren

Adertoewijzing

zwart	GND
Rood	VCC / lichtkleur: rood
groen	VCC / lichtkleur: groen
oranje	VCC / lichtkleur: geel/oranje
wit	VCC / lichtkleur: wit / buzzer
blauw	VCC / lichtkleur: blauw

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------


Elektrische aansluiting


Aansluiting 3

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek
Aantal polen	6 -polig

Klem	Toewijzing
B	blauw
G	groen
A	oranje/geel
R	Rood
0 V	GND
W	wit/buzzer

Opmerkingen

 **Gebruiken voor het bedoeld gebruik!**

	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging. ↪ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld. ↪ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.
--	---

Toebehoren

Bevestigingstechniek - bevestigingshoekprofielen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Opmerking

	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.
--	---